

Light Dome mini SE柔光箱

使用者指南

中文

关于Light Dome mini SE柔光箱

感谢您购买Light Dome mini SE柔光箱。

Light Dome mini SE 柔光箱是一款可以搭配爱图仕amaran 60d/x, amaran 100d/x S, amaran 150c, amaran 200d/x S, amaran 300c , LS C120d II, LS C300d II, LS 300x, LS 600c Pro系列摄影灯使用的柔光箱,并且可以兼容其他品牌保荣卡口影视灯具。

安全说明

安全预防措施

使用此摄影灯时，应始终遵循基本的安全预防措施，包括：

1. 使用前阅读并理解所有说明。
2. 当儿童靠近设备或使用设备时，必须进行密切监督。在使用设备时，请勿将设备置于无人看管状态。
3. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
4. 必须小心接触和拆装弹性支撑杆。
5. 在存放前让设备完全冷却，待冷却后归置在手提包对应位置。
6. 为降低伤害风险，请正确拆装本产品，在需要维修时将其交给合格的维修人员。不正确的拆装可能会引起本产品的损坏。
7. 使用非制造商推荐的配件可能会引起火灾、电击或人身伤害。
8. 勿将本产品置于液体或其他易燃，易挥发溶剂附近，避免损坏产品。
9. 请用软布、干布清洁本设备。
10. 本产品已通过RoHS认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成产品损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
11. 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

警告

如果用户未经爱图仕明确许可而进行改动或改装，可能会丧失继续操作该设备的权利。


包装清单

使用本产品前，请检查包装内是否包含所有以下物品。

如有缺失，请与经销商联系。




Light Dome mini SE (1 pc)



外部柔光布 (1 pc)




手提袋 (1 pc)



内部柔光布 (1 pc)

产品视图

产品外观介绍




注：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。

安装说明


安装

握住支撑杆可逐个锁入卡盘



拆卸

根据卡盘图示，轻掰金属部件可拆卸



产品规格

| | |
|------------------------|--------------------|
| Light DomeMini SE (展开) | 58cm*34cm 边长21.5cm |
| Light DomeMini SE (收纳) | 19*19*46.5cm |
| 内部柔光布 (1.5档) | Φ44.5cm |
| 外部柔光布 (1.5档) | Φ55cm |
| 保荣卡盘 | Φ18.5cm |
| 手提袋 | 51cm*29.5cm |

商标说明

owens是保荣公司在中国或其他国家的商标及产品型号

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。Aputure不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问Aputure官方网站以获取最新的产品信息。