


Aputure[®]



Light Dome III柔光箱

使用者指南

中 文

前言

感谢您购买爱图仕Light Dome III柔光箱。

Light Dome III 柔光箱是一款可以搭配爱图仕amaran 60d/x、amaran 100d/x S、amaran 150c、amaran 200d/x S、amaran 300c、LS C120d II、LS C300d II、LS 300x、Ls600d/x和LS 600c Pro系列摄影灯使用的柔光箱，并且可以兼容其他品牌保荣卡口影视灯具。

重要的安全说明

使用此摄影灯时,应始终遵循基本的安全预防措施，包括：

1. 使用前阅读并理解所有说明。
2. 当儿童靠近设备或使用设备时,必须进行密切监督。在使用设备时,请勿将设备置于无人看管状态。
3. 必须小心接触高温部件防止被烫伤。
4. 必须小心接触和拆装弹性支撑杆。
5. 在存放前让设备完全冷却,待冷却后归置在手提包对应位置。
6. 为降低伤害风险,请正确拆装本产品,在需要维修时将其交给合格的维修人员。不正确的拆装可能会引起本产品的损坏。
7. 使用非制造商推荐的配件可能会引起火灾、电击或人身伤害。
8. 勿将本产品置于液体或其他易燃,易挥发溶剂附近,避免损坏产品。
9. 请用软布、干布清洁本设备。
10. 本产品已通过RoHS认证,请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成产品损坏,不在保修范围内,但用户可以付费维修。
11. 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更,恕不另行通知。

保存这些说明

警告

如果用户未经爱图仕明确许可而进行改动或改装,可能会丧失继续操作该设备的权利。


物品清单

使用本产品前，请检查包装内是否包含所有以下物品。


如有缺失，请与经销商联系。




Light Dome III (1 pc)



隔栅 (1 pc)



柔光布2档 (1 pc)



柔光布2档 (1 pc)







手提袋 (1 pc)

注：说明书中的插图均为示意图，仅供参考。由于产品不断更新与升级，产品实物与示意图如有差异，请以实物为准。



安装

将产品放置于地面，有助于产品的安装。



拆卸

根据卡盘图示，轻掰金属部件可拆卸。



⚠ 安全须知

安装和拆卸时请将伞面置于地面用于支撑；并请严格按照指示，谨防弹伤

规格

名称	尺寸
Light Dome III (展开)	Φ89×60cm
Light Dome III (收纳)	5×18×88cm
柔光布 (1档)	Φ88cm
柔光布 (2档)	Φ88cm
保荣卡盘	Φ13.4×4.2cm
隔栅	Φ88*4.2cm
手提袋	93*30*1.5cm

商标说明

Bowens是保荣公司在中国或其他国家的商标及产品型号。

免责声明

在使用前,请阅读本产品的用户手册,以保证在完全理解后正确使用。阅读后,请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品,您可能会对自身或他人造成严重伤害,或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品,即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。Aputure不承担因用户未按《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下,本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止,恕不另行通知,请访问Aputure官方网站以获取最新的产品信息。